

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.346.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GT 10HM32 50 A1



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nr. Art.            | 76.346.1035.1 |
| EAN                 | 4015573844360 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo       |

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici


#### Generale

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della custodia                                     | alluminio              |
| Colore                                                       | grigio                 |
| Superficie                                                   | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP)                                     | Altro                  |
| Resistenza a UV                                              | sì                     |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro                  |
| Range di temperatura di esercizio minima                     | -40 °C                 |
| Range di temperatura di esercizio massima                    | 120 °C                 |



#### Esecuzione

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Dimensione                       | 10                             |
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio        | Una leva di bloccaggio         |
| Ingresso cavo                    | Lateralmente                   |
| Tipo di imbocco cavo             | Filettatura                    |
| Con pressacavo                   | No                             |
| Dimensione filettatura M         | 32                             |
| Dimensione filettatura PG        |                                |
| Coperchio a cerniera             | sì                             |
| Esecuzione EMC                   | No                             |
| Lunghezza                        | 97 mm                          |
| larghezza                        | 58 mm                          |
| Altezza                          | 72 mm                          |

 Gewinde M32  
thread M32



Verschraubung M32  
screw connection M32



| Teile-Nr.<br>part-no. | TYP<br>type            |
|-----------------------|------------------------|
| 76.346.1035.0         | BAS GUT GT 10HM32 50 A |
| 76.346.1035.1         | BAS GUT GT 10HM32 50 A |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.</p> <p>[This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].</p> | <p>ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten<br/>         Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 [list of prohibited /<br/>         delectable hazardous substances] to be declared!</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                               |                                                                                                        |                                                                                               |                                 |                             |                                          |   |                                 |     |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------|-----|
| Freierlaubnis nach<br>General tolerance |                               |                                                                                                        | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed |                                 |                             | 1. Verwendung: -<br>First Use:           |   | Blatt: 1 von 1<br>Sheet: 1 of 1 |     |
|                                         | /                             | <br>Maßstab/Scale | Werkstoff/Material                                                                            | 2008                            | Tag/Date                    | Name                                     | T | Zeichnung Nr./Drawing No.       | Ind |
|                                         | /                             |                                                                                                        |                                                                                               | gezeichnet<br>drawn             | 09.09.                      | Dietrich T.                              |   |                                 |     |
|                                         | /                             |                                                                                                        |                                                                                               | geprüft<br>checked              | -                           | -                                        |   |                                 |     |
|                                         | /                             |                                                                                                        |                                                                                               | überpr.<br>stand, check         | -                           | -                                        |   |                                 |     |
|                                         | /                             | %                                                                                                      |                                                                                               | Maße in mm/Dimensions are in mm |                             |                                          |   |                                 |     |
|                                         | /                             | Vol.                                                                                                   | mm                                                                                            | Öfl./Surf.                      | mm                          | Ersatz für/Replacement for: -            |   |                                 |     |
|                                         | /                             |                   | wieland                                                                                       | Type                            | HOUSING<br>GEHÄUSEUNTERTEIL |                                          |   |                                 |     |
| Index                                   | Datum / Blatt<br>Date / Sheet |                                                                                                        |                                                                                               |                                 | Benennung/Title             | housing lower part                       |   |                                 |     |
| Änderung / Revision                     |                               |                                                                                                        |                                                                                               | Elektrische<br>Verbindungen     | s. Tabelle<br>see table     | Größe/size 10 1x M32 mit Deckel/with cap |   |                                 |     |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.