Ficha técnica de producto

Artículo Nº 25.336.3353.0

Conector PCB macho 8113 S E / 3 W OB

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 25.336.3353.0 |
| EAN | 4015573188600 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| número de espacios | 5 mm |
| Tipo de conexión | Conexión soldada |
| Proceso de soldadura | Soldadura por onda |
| Empaquetado | Cartón |
| Número de polos | 3 |
| Número de pisos | 2 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia circuito impreso | 180° |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Corriente Asignada | 10 A |
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 10 A |

**Otros**

| | |
|---|---|
| Material de aislamiento | Termoplástico |

| | |
|---|---|
| Color | Gris |
| Altura | 23,3 mm |
| Longitud | 17,5 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Material del conector base | CuZn |
| Material de la superficie del conector | Sn |

## Montaje

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 25.220.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 TOP OB | |
| 25.220.0353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 TOP | |
| 01.060.3353.0 | Conector PCB 8113 BK / 3 OB | |
| 01.060.0353.0 | Conector PCB 8113 BK / 3 | |
| 25.320.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 OB | |
| 25.320.0353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 | |
| 25.325.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VR OB | |
| 25.325.0353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VR | |
| 25.326.3353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VL OB | |
| 25.326.0353.0 | Conector PCB 8113 B / 3 VL | |
| 25.820.3353.0 | Conector PCB 8113 BFK / 3 TOP OB | |
| 25.820.0353.0 | Conector PCB 8113 BFK / 3 TOP | |

Dibujo técnico