Data sheet del prodotto

Nr. Art. 76.340.1035.0

Custodia fissa BAS GUT GR 10HM25 50 A0



Nr. Art.	76.340.1035.0
EAN	4015573844254
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	25
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	97 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72 mm

Disegno tecnico


Ausführung .1
version .1





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Ausführung/version .0







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.340.1035.0	BAS GUT GR 10HM25 50 A0
76.340.1035.1	BAS GUT GR 10HM25 50 A1

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	27.03.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.340.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s. Tabelle / see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M25 mit Deckel/with cap
hohe Bauform/increased height design

OU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76340103500IK_4 CADW1045 duetsch 2007-03-27T13:45:18 1:000