

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 71.340.1035.1

Custodia fissa BAS GUT GR 10 M20 A1



Nr. Art.	71.340.1035.1
EAN	4015573624467
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni




Dati tecnici

Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	Altro
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	10
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	sì
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	94 mm
larghezza	52 mm
Altezza	55 mm



.0



71.340.1035.1	BAS GUT GR 10 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.340.1035.0	BAS GUT GR 10 M20 A 0	Kabelverschraubung{KV}, IP54 montiert /Cable gland {CG}, IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	



Tolerierung Size ISO 14045 © Tolerance system Size ISO 14045 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared.					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von 1		
/			Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
/			Aluminium		gezeichnet drawn	28.06.	Duetsch	T	71.340.1035.0 13K	
/			beschichtet/coated		geprüft checked	-	-			
/			1:1 grauf/grey		hin- gestellt, check	-	-			
/		Maße in mm/Dimensions are in mm								
/		Vol.		mm	Ofl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -			
/			wieland			Type		Benennung/Title		
/						revos		GEHAEUSEUNTERTEIL		
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 10-Kabelabgang 2xM20 Housing size 10-cable outlet 2xM20				
Änderung / Revision				Elektrische Verbindungen						