Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.345.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GS 6HM32 69 A1



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 73.345.0635.1 |
| EAN | 4015573823594 |
| Quantità per ordine | 1 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**


| | |
|---|---|
| Materiale della custodia | alluminio |
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |

**Esecuzione**


| | |
|---|---|
| Dimensione | 6H |
| | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Dimensione filettatura PG | |
| Coperchio a cerniera | sì |
| Esecuzione EMC | No |
| Lunghezza | 84 mm |
| larghezza | 58 mm |
| Altezza | 72,2 mm |


Disegno tecnico


## Ausführung .1
## version .1




## Gezeichnete Ausführung .0 / version .0




weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part-no. | Typ type |
|---|---|
| 73.345.0635.0 | HD GUT GS 6HM32 69 A0 |
| 73.345.0635.1 | HD GUT GS 6HM32 69 A1 |

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Mfl. mm²

| | 2004 | Tag | Name |
|---|---|---|---|
| Entworfen | | 10.11. | Dütsch T. |
| Geprüft | | - | - |
| Normgepr. | | - | - |

Zeichnung Nr.: T 73.345.0635.0 01K
Index
Ersatz für: -

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe/size 6 1x M32 mit Deckel/with cover

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73345063501K_4 CADM027 deutsch 2004-11-16T14:38:30 1.000