
Data sheet del prodotto

Nr. Art. 73.334.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GL 6HM32 69 A1



Nr. Art.	73.334.0635.1
EAN	4015573819146
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	6H
Progettazione dell'alloggiamento	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	a due lati
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	32
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	58 mm
Altezza	72,2 mm


Disegno tecnico


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.334.0635.0	BAS GUT GL 6HM32 69 A0
73.334.0635.1	BAS GUT GL 6HM32 69 A1

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
		Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.334.0635.0 01K	Index
		x		Entworfen	27.10.	Dütsch T.			
				Geprüft	-	-			
		Val. mm²	Ofl. mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
Buchstabe	Datum / Blatt	wieland Elektrische Verbindungen				Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe/size 6 2x M32			
Änderung									

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73334063501K_4 GAW027 deutsch 2004-11-16T11:47:22 1.000