Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.420.0637.0

Custodia fissa BAS GUM GK 6 B



Nr. Art.	70.420.0637.0
EAN	4049088343223
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni

Dati tecnici


Generale


Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	nudo
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistena a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C


Esecuzione

Dimensione	6
	Montaggio (imbocco)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	senza
Tipo di imbocco cavo	senza
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	80 mm
larghezza	43,5 mm
Altezza	30 mm


Disegno tecnico







Bohrbild
/Cut out



70.420.0637.0	BAS GUM GK 6 B
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von
Sheet: 1 of

Werkstoff / Material
Aluminium

Maßstab / Scale
1:2

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	21.03.2016	Lunz S.
geprüft / checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.
70.420.0637.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol.. --- mm³ | Ofl./Surf. --- mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type
revos
BASIC M

Bennenung/Title
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6 offen
Housing, size 6 open design

wieland
www.wieland-electric.com

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision	

Hoffmann_70_1420_0637_013K-AA-dwg1_sheet_1 CADW30182Hoffmann 2016-06-20T10:56:31 1.000

QU-MEE-01/14 a

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig