

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.332.0635.0

Custodia fissa BAS GUT GN 6 M20 A0

Nr. Art.	70.332.0635.0
EAN	4015573616837
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale



Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP54
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione


Dimensione	6
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Pressacavo
Con pressacavo	sì
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	52 mm
Altezza	54,7 mm

[illegible]

0



0.

Bohrbild
/Cut out

70.33 ⁶ ₂ .0635.1	BAS GUT GN 6 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	✓
70.33 ⁶ ₂ .0635.0	BAS GUT GN 6 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 12405  / Tolerance system Size ISO 12405  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach 01-T04-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document 01-T04-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/ 		Werkstoff/Material Aluminium		2013 Tag/Date Name 03.05. Treschan		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Maßstab/Scale 1:2		beschichtet/coated grau/grey		geprüft/checked - -		T 70.332.0635.0 13K	
				Namepr.: Size check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol.		mm Of./Surf.		Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		Type		Benennung/Title			
Index Datum / Blatt Date / Sheet		revos BASIC		GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 rechts Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 right			
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					