

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 70.331.0635.1

Custodia fissa BAS GUT GM 6 M20 A1



Nr. Art.	70.331.0635.1
EAN	4015573599543
Quantità per ordine	1 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici



Generale

Materiale della custodia	alluminio
Colore	grigio
Superficie	Verniciatura a polveri
Grado di protezione (IP)	IP65
Resistenza a UV	sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	Altro
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Esecuzione

Dimensione	6
	Montaggio in superficie (base)
Dispositivo di bloccaggio	Una leva di bloccaggio
Ingresso cavo	Lateralmente
Tipo di imbocco cavo	Filettatura
Con pressacavo	No
Dimensione filettatura M	20
Dimensione filettatura PG	
Coperchio a cerniera	No
Esecuzione EMC	No
Lunghezza	84 mm
larghezza	52 mm
Altezza	54,7 mm

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Bohrbild
/Cut out

70.33 ⁵ ₁ .0635.1	BAS GUT GM 6 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	✓
70.33 ⁵ ₁ .0635.0	BAS GUT GM 6 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	✓
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 12405 / Tolerance system Size ISO 12405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach IU-TQM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document IU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet 03.05.		Treschan	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft checked		-	
/ 1:2		grau/grey		Normgr.- Stand. check		-	
				Zeichnung Nr./Drawing No.			
				T 70.331.0635.0 13K			
				Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ Vol.		mm Qfl./Surf.		Ersatz für/Replacement for: -			
/				Type		Benennung/Title	
/				revos		GEHÄUSEUNTERTEIL	
/				BASIC		Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 links	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet				Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 left	
Änderung/Revision		Hochtechnische Verbindungen					