Ficha técnica de producto

Artículo Nº 46.433.1031.7

Cable de conexión RST16I3KSBS 25G 10GN07

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Verde



Artículo Nº	46.433.1031.7
EAN	4049088608049
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%


Dibujo técnico

H07RN-F 3G2,5 SW GUMMI
schwarz/black




1 = braun/brown
2 = blau/blue
⏚ = gelb-grün/yellow-green

X
2:1



Y
2:1



Kodierung/coding C2
250/400V grün/green

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: grün) exampel (colour: green)	Typ type
46.433.XX31.7	XX in dm-Schritten	46.433.1031.7 = 10dm/L = 1000mm	RST16I3KSBS 25 10GN07

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	21.05.2021	Dütsch T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.433.0031.7 13K

Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Type: RST16I3

Bennenung/Title:

KONFEKT. LEITUNG

Schraubanschluss ohne Drahtschutz
/screw-connection without wire protection

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.