Data sheet del prodotto

Nr. Art. 02.127.1321.8

Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM



Nr. Art.	02.127.1321.8
EAN	4049088373565
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni


Dati tecnici

Dati tecnici


Sezione nominale	2,5 mm²
tipo di costruzione	Contatti a crimpare per 6/7 poli
variante di costruzione	Presa

Disegno tecnico

gezeichnete Ausführung/drawn version: 02.127.1121.8



1:1



Hinweis/note

⟨1⟩ Kennzeichnungsrillen: siehe Tabelle
marking chamfer: see table

Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton

Teilenumer part number	Oberfläche surface	Anschlussquerschnitt connection cross-section	Kennzeichnung marking ⟨1⟩	Ø di	Ø Da
02.127.1321.8	vergoldet gold plated	2,5mm²	2 Rille 2 chamfer	2,25	3,45
02.127.1221.8		1,5mm²	1 Rille 1 chamfer	1,75	3
02.127.1121.8		0,75 - 1mm²	- ohne - - without -	1,45	2,6

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

gezeichnet drawn: Tag/Date 12.09.2022 Name Duetsch T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.127.1121.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type: RST2017

Benennung/Title: BUCHSENKONTAKT CRIMP
FEMALE CONTACT CRIMP

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2022-09-12 13:21:13 1.000

01-QU-RD-32/21