Data sheet del prodotto

Nr. Art. 05.545.4600.0

# Contatto spina CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM

RST20i3/2 contatto a crimpare, maschio, 20A, per sezione 4.0 mm²/AWG12



| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 05.545.4600.0 |
| EAN | 4049088155857 |
| Quantità per ordine | 100 Pezzo |

## Certificati/Approvazioni


## Dati tecnici


**Dati tecnici**


| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 4 mm² |
| tipo di costruzione | Contatti a crimpare per 2/3 poli |
| variante di costruzione | Spina |

Disegno tecnico

Schnitt A-A:
section A-A:










Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

M 1:1
Scale



Verpackungseinheit 100 Stück pro Karton
packaging unit: 100 piece per carton

| ⓐ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.545.4600.0 | 4,0qmm | ohne/without | 2,85 mm | 3,9 mm |
| 05.544.8000.0 | 2,5qmm | 1 Rille/chamfer | 2,35 mm | 3,6 mm |
| 05.544.7900.0 | 1,5qmm | ohne/without | 1,90 mm | 3,0 mm |
| 05.544.7800.0 | 0,75 - 1,0qmm | 1 Rille/chamfer | 1,75 mm | 2,6 mm |
| Teile-Nr. part-no. | Anschluss-querschnitt connection cross-section | Kenn-zeichnung marking | Ød$_i$ | ØD$_a$ |

Freitoleranz nach: ISO 2768-mK
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: 96.132.2053.1
Bl.: 1 von 1

Maßstab: 5:1
Werkstoff und Oberfläche: ⓐ CuZn, Ag
Vol. mm³ Ofl. mm²

| | 2011 | Tag | Name |
|---|---|---|---|
| Entworfen | | 28.11. | Ritter |
| Geprüft | | - | - |
| Normgepr. | | - | - |

T Zeichnung Nr. 05.544.7821.0 01K Index b
Ersatz für: -

| Buchstabe | Datum / Blatt | Änderung |
|---|---|---|
| b | 30.01.2012/ | |
| a | 13.12.2011/ | |

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
STECKERKONTAKT RST2012/3
male contact
mit Crimpkontakt/with crimpcontact 0,75 - 4,0 qmm ⓑ

05544782101K_2 CADM2031 Filter 2012-02-01T09:32:19 1:000