

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 99.456.0124.0

Cable de conexión RST25i5KS-S 60S 05BG03

RST25i5 Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, longitud total 0,5 m, sección nominal 6 mm², color de codificación Gris hormigón



Artículo Nº	99.456.0124.0
EAN	4049088596452
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Nota

Nota	La longitud total puede variar hasta +/- 3%Para funcionamiento de hasta 32A según VDE / IEC 61984, por favor, tenga en cuenta las curvas de potencia del sistema RST25i5. Lo encontrará dentro del apartado "Descargas"; Se deben excluir las situaciones peligrosas con los circuitos de control de hasta 25A según la VDE / IEC 16535.
------	--

Datos generales

Corriente Asignada	25 A
Tensión Asignada	250 V / 400 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Resistencia de continuidad	1,98 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Gris hormigón
Codificación del polo	L, N, PE, 1, 2
Color de la capota	Negro

Tipo

Tipo de construcción	Prensaestopas
Tipo de conexión	conexión por tornillo
Sección nominal	6 mm²
Grado de protección (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Desforrado del conductor	10 mm
Desforrado de manguera	70 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable mín.	14,7 mm
Diámetro del cable máx.	15,3 mm

Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	macho
Apantallado	No

Material

Superficie final	Recubrimiento en plata
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0,894 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	0,5 m
----------------	-------

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.565.9953.1	Tapón para conectores macho SW	RST20i5/4 tapón para tapar conectores macho sin utilizar, color negro
99.532.0000.7	Tapón para conectores macho SW	RST20i5/4 tapón con cinta de sujeción, para tapar conectores macho sin utilizar, color negro