Data sheet del prodotto

Nr. Art. 72.005.0653.0

# Adattatore POW BAS WR 6 6,0 69 AG

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 72.005.0653.0 |
| EAN | 4015573226401 |
| Quantità per ordine | 10 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Inserto femmina |
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 6 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |
| Colore | grigio |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
| Adatto per montaggio modulare | No |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di poli | 6 |
| Più contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 6 |
| Con protezione filo | sì |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 6 mm² |
| Contatto di protezione | sì |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
| Corrente nominale sec. UL | 35 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 35 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 2,5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 6 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 14-8 AWG |

**Esecuzione**

| | |
|---|---|
| Con custodia | No |
| Posizione del conduttore di neutro | a destra |

**Contatti**

| | |
|---|---|
| Materiale del contatto | Lega in rame |
| Superficie | Placcato argento |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Resistenza di contatto | # 1 mOhm |

**Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata**

| | |
|---|---|
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
| Viti di fissaggio corpo morsetti | H1/0,8-1,0 Nm |
| Viti di terra | H1/1,2-1,6 Nm |

**Dati tecnici DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 690 V |
| Tensione nominale a PE | 690 V |
| Corrente nominale | 35 A |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 72.210.0653.0 | Inserto spina POW STS 6 6,0 69 AG | |
| 71.320.1628.0 | Custodia fissa BAS GUT GK 16 A | |
| 71.325.1628.0 | Custodia fissa BAS GUT GP 16 A | |
| 70.320.1628.0 | Custodia fissa BAS GUT GA 16 A | |
| 70.325.1628.0 | Custodia fissa BAS GUT GE 16 A | |