Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.243.0246.0

Lampada RST 230V AC 20W M



Nr. Art.	83.243.0246.0
EAN	4049088501432
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	alluminio
Colore della custodia	nudo
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	I
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici


Tensione nominale	230 V
Min. tensione in ingresso	200 V
Max. tensione in ingresso	250 V
Corrente nominale	0,1 A
Potenza della lampada	20 W
Tipo di tensione	AC
Emissione luminosa	2400 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Corrente costante
Fusibile	Protezione interna da cortocircuito 2A
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Indicazione ottica di emergenza	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	75 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Dimensioni


Lunghezza	367 mm
larghezza	129 mm
Altezza	43 mm

Disegno tecnico

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential







01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
Werkstoff / Material	2024 / Tag/Date / Name gezeichnet drawn / 06.06. / Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release
Zeichnung Nr. / Drawing No. 83.243.0246.0 01K	Maße in mm / Dimensions are in mm
Datei / File:045691__01K/83.243.0246.0.DCD	Ersatz für / Replacement for:
Index / Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision	wieland
Type	Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W M

2024-06-25 13:24:55 1.000