Data sheet del prodotto

Nr. Art. 99.415.6205.2

Coperchio per spine GL

RST20i3/2 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore grigio chiaro



Nr. Art.	99.415.6205.2
EAN	4015573839915
Quantità per ordine	10 Pezzo


Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati tecnici

Lunghezza	30 mm
larghezza	23,4 mm
Altezza	17,9 mm
Colore	Grigio chiaro
tipo di costruzione	Pezzo di chiusura per 2/3 poli
variante di costruzione	con protezione, per spina

Disegno tecnico



Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Verschluss für Steckerteil catch plug for male connector
99.416.6205.2	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	05.564.4453.1
99.415.6205.2	ähnl.RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	05.564.4453.0

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	23.11.2005	Kneitz
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 99.415.6205.2 01K

Index: b

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
b	12.11.2018 /	
a	15.03.2006 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type: für RST2013

Bennenung/Title:
Verschluss für Steckerteil
catch plug for male connector
unverlierbar mit Nylonschnur / captive with nylon cord

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.