Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.243.0240.0

Lampada RST 230V AC 20W



Nr. Art.	83.243.0240.0
EAN	4049088501425
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Tipo di montaggio	Parete e soffitto
Materiale della custodia	alluminio
Colore della custodia	nudo
Tipo di circuito	Circuito continuo / circuito di stand-by
Grado di protezione	I
Attacco alimentazione energia	

Dati tecnici

Tensione nominale	230 V
Min. tensione in ingresso	200 V
Max. tensione in ingresso	250 V
Corrente nominale	0,1 A
Potenza della lampada	20 W
Tipo di tensione	AC
Emissione luminosa	2400 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
Grado di protezione (IP)	IP65
Modo	Corrente costante
Fusibile	Protezione interna da cortocircuito 2A
Protezione contro l'inversione di polarità	No
Indicazione ottica di emergenza	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta max.	50 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	75 °C
Norme	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Dimensioni

Lunghezza	340 mm
larghezza	100 mm
Altezza	40 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.560.3319.0	Lamierino di montaggio PODIS LED20W	
05.560.4019.0	Lamierino di montaggio podis LED20W RM25	

Disegno tecnico



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2024 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 06.06. Koetzner	83.243.0240.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File:045691_01K/83.243.0240.0.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W	

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

2024-06-25 13:23:59 1.000