Data sheet del prodotto

Nr. Art. 96.050.0153.9

Distributori RST20I5B 3P1 F VG BL07

RST® CLASSIC Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 1, 2, 3, 4, 5, Colore della codifica / inserto Blu chiaro, Codifica numero RAL/in



Nr. Art.	96.050.0153.9
EAN	4049644012815
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	3
Resistenza di contatto	3 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu chiaro
Colore della custodia separata (solo per versioni modulari)	Nero
Marcatura del polo	1, 2, 3, 4, 5
Codifica numero RAL/inserto portacontatti	5012

Esecuzione

Numero di ingressi	1
Numero di uscite	3
Tipo di fissaggio	sì
Grado di protezione (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Tipo di box di distribuzione	Distributore compatto

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	1,976 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	Placcato argento

Dimensioni

Lunghezza	162 mm
larghezza	104 mm
Altezza	57,2 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione

05.565.9953.1	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire i connettori maschio non utilizzati, colore
99.530.0000.7	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
99.532.0000.7	Coperchio per spine SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori maschio non utilizzati, con cinghia di fissaggio, colore nero
Z5.565.9853.1	Coperchio per prese SW	RST20i5/4 tappo di chiusura, per coprire connettori femmina non utilizzati, colore nero