Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.243.0240.0

Luminaria RST 230V AC 20W



Artículo Nº	83.243.0240.0
EAN	4049088501425
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Método de montaje	Pared y techo
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Pelado
Sistema de cableado	Circuito continuo / Circuito separado
Classe de protección	I
Conexión de la fuente de alimentación	

Datos técnicos

Tensión nominal	230 V
Tensión mínima de entrada	200 V
Tensión máx. de entrada	250 V
Corriente nominal	0,1 A
Potencia de la lámpara	20 W
Tipo de tensión	CA
Potencia luminosa	2400 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
Grado de protección (IP)	IP65
Modo	Corriente constante
Fusible	Protección interna contra cortocircuito de 2A
Protección contra polaridad inversa	No
Caracterización iluminación de emergencia	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Temperatura ambiente ta máx.	50 °C
Temperatura min. de almacenaje / transporte	-40 °C
Temperatura máx. de almacenaje / transporte	75 °C
Normativas	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Dimensiones

Longitud	340 mm
Anchura	100 mm
Altura	40 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.560.3319.0	Grapa de montaje PODIS LED20W	
05.560.4019.0	Grapa de montaje podis LED20W RM25	

Dibujo técnico



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2024 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn: 06.06. Koetzner	83.243.0240.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File:045691_01K/83.243.0240.0.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W	

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

2024-06-25 13:23:59 1.000