Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.1252.0

Interruttore IP WIENET UMS 4-C-2SC-FM



Nr. Art.	83.040.1252.0
EAN	4049088600951
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL US LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	No
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45	4
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	0
Numero di porte 100 Mbps SC	2
Tipo di connessione elettrica	attacco a vite
Visualizzazione LED	PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-10 °C
Max. temperatura di esercizio	60 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	85 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	700 g

Alimentazione ridondante	2 alimentazioni


Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	12 V
Tensione di esercizio max.	48 V
Corrente in ingresso max.	1,5 A
Consumo di potenza max.	< 6,5 W

Dimensioni

Profondità	95 mm
larghezza	36,6 mm
Altezza	140 mm
Peso	700 g

Disegno tecnico



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 22.02. Koetzner	83.040.1252.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047351__01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		

Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet	wieland www.wieland-electric.com	Type
Änderung/ Revision		Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 4-C-2SC-FM

83_040__1252__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:15:09 1.000