Ficha técnica de producto

Artículo Nº 01.060.3353.0

# Conector PCB 8113 BK / 3 OB

| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 01.060.3353.0 |
| EAN | 4015573603417 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Paso del conector | 5 mm |
| Tipo de conexión | Conexión por crimpado |
| Proceso de soldadura | Sin |
| Empaquetado | Carton |
| Número de polos | 3 |
| Etiquetaje | No |
| Fijación | Sin |
| Dirección de acoplamiento hacia conector | 180° |

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Sección nominal del conductor | 2,5 mm² |
| Corriente Asignada | 12 A |
| Categoría de sobretensión I | 1000 V |
| Categoría de sobretensión II | 400 V |
| Categoría de sobretensión III | 250 V |
| Tensión de cortocircuito | 4 kV |
| Desforrado del conductor | 4 mm |

**Datos de conexión**

| | |
|---|---|
| Mínima sección del conductor flexible | 0,5 mm² |
| Máxima sección semirígida del conductor | 2,5 mm² |
| Desforrado del conductor | 4 mm |

**Datos técnicos UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sección del conductor UL | 16-14 AWG |
| Tensión UL | 300 V |
| Corriente field wiring | 15 A |
| Corriente facotry wiring | 15 A |
| Sección del conductor CSA | 14 AWG |
| Tensión CSA | 300 V |
| Corriente CSA | 13 A |

**Otros**

| | |
|---|---|
| Material de aislamiento | Termoplástico |
| Color | Gris |
| Altura | 25 mm |
| Longitud | 15 mm |
| Profundidad | 10,3 mm |
| Material del tornillo de fijación | Sin |

| | |
|---|---|
| Material del conector base | Sin |
| Material de la superficie del conector | Sin |

## Montaje

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 05.502.2500.0 | Mordaza de engarzado 8113 BK | |
| 95.101.0800.0 | Herramienta de crimpado básica . | |
| 02.125.1600.0 | Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK | |
| 02.125.1629.0 | Contacto de crimpar hembra 8113 BK | |
| 02.125.1700.0 | Contacto de crimpar hembra TR 8113 BK | |
| 02.125.1729.0 | Contacto de crimpar hembra 8113 BK | |