Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z1.298.1053.0

Portafusible THSI 5X20



Artículo Nº	Z1.298.1053.0
EAN	4015573710832
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Sujeción directa
Portafusible	Fusible G 5x20 mm
Montageart	Sujeción directa
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos


Tensión Asignada	250 V
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	No
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	45,2 mm

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

Dibujo técnico

Baubreite/width 6 mm



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


Do not disconnect under load.
Ne debracher pas sous charge.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Vorderansicht/front view M1:1



Rückseite/rear view M1:1



Zulässige Abweichungen nach DIN 7167/Permissible deviations acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		gezeichnet / drawn	12.12.	Schmitt J.	Z1.298.1053.0 01K	
Maßstab/Scale 1:1		geprüft / checked	-	-		
		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: THSI/ 5x20

Benennung/Title: FUSE DISCONNECT LEVER
SI_TRENNHEBEL
f. Feinsicherung 5x20 max. 6,3 A
for fuse 5x20 max. 6,3 A

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung/Revision

Z1298105300IK_4 CAD\1042 Schmitt 2006-12-15\D842\9 1.000

QU-PEM-08/91