Data sheet del prodotto

Nr. Art. 01.060.1453.0

# Presa PCB 8113 BK / 14

| | |
|---|---|
| Nr. Art. | 01.060.1453.0 |
| EAN | 4015573586024 |
| Quantità per ordine | 50 Pezzo |

## Approvazioni

## Dati tecnici

**Generale**

| | |
|---|---|
| Passo | 5 mm |
| Tipo di attacco | Crimp |
| Processo a saldare | senza |
| Imballo | Scatola |
| Numero di poli | 14 |
| Siglatura | sì |
| Fissaggio | senza |
| Direzione di inserzione rispetto al cavo | 180° |

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 12 A |
| Categoria di sovratensione I | 1000 V |
| Categoria di sovratensione II | 400 V |
| Categoria di sovratensione III | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Lunghezza di spelatura | 4 mm |

**Dati di connessione**

| | |
|---|---|
| Sezione minima cavo flessibile | 0,5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2,5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 4 mm |

**Dati tecnici UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Sezione UL | 16-14 AWG |
| Tensione UL | 300 V |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 13 A |

**Altro**

| | |
|---|---|
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Colore | grigio |
| Altezza | 25 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Profondità | 10,3 mm |
| Materiale vite di serraggio | senza |

| | |
|---|---|
| Materiale contatto base | senza |
| Materiale contatto superficie | senza |

## Montaggio

| Nr. Art. | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 05.502.2500.0 | Inserto a crimpare 8113 BK | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | |
| 02.125.1600.0 | TR 8113 BK | |
| 02.125.1629.0 | 8113 BK | |
| 02.125.1700.0 | TR 8113 BK | |
| 02.125.1729.0 | 8113 BK | |