Ficha técnica de producto

Artículo Nº 07.313.0555.0

Partición TWFN 6/35



Artículo Nº	07.313.0555.0
EAN	4015573876125
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de tapa final	No
Tipo de partición	Sí
Grosor	1,5 mm
empotrable, cepo	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Longitud	74,4 mm

Dibujo técnico



Teile - Nr. part number	Farbe colour	Typ type
07.313.0555.0	grau ähnl./grey sim. RAl 7032	TWFN 6/35
07.313.0555.6	blau ähnl./blue sim. RAL 5012	TWFN 6/35 BLAU
07.313.0555.7	grün ähnl./green sim. RAL 6017	TWFN 6/35 GRÜN

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: PA 66/6 UL 94 V-0
Farbe: siehe Tabelle
colour: see chart

Maßstab/Scale: 2:1

2005	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	06.12.	Schober
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

T

Zeichnung Nr./Drawing No.: 07.313.0555.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. 4333 mm³ Ofl./Surf. 6200 mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

TRENNWAND
WKFN 6/...
PARTITION

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

07313055001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-08-08T10:24:34 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.