Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.1268.0

Interruttore IP WIENET UMS 6-C-1G-4PoEP-1SFP-W



Nr. Art.	83.040.1268.0
EAN	4049088600975
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL US LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	sì
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	sì
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	1
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Porte-SFP	1
Tipo di connessione elettrica	attacco a vite
Visualizzazione LED	PWR1, PWR2, P-Fail, PoE, LNK/ACT
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	8 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-40 °C
Max. temperatura di esercizio	75 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-40 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	85 °C
relative humidity min.	10 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	450 g

Alimentazione ridondante	2 alimentazioni


Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	48 V
Tensione di esercizio max.	53 V
Tensione di ingresso PoE (802.3af)	53 V
Corrente in ingresso max.	2,5 A
Consumo di potenza max.	< 2 W

Dimensioni

Profondità	95 mm
larghezza	30 mm
Altezza	140 mm
Peso	450 g

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	22.02.	Koetzner
Maßstab/Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.1268.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047371__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type	Benennung/ Title
	Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 6-C-1G-4PoE-1SFP-W

83__040__1268__0__01K__1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:19:11 1.000