Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.0130.1

Interruttore IP WIENET UMS 5G-L



Nr. Art.	83.040.0130.1
EAN	4049088601125
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

c UL US LISTED

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Materiale plastico
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	sì
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	5
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Tipo di connessione elettrica	Attacco push-in
Visualizzazione LED	PWR1, PWR2, Alarm
Sezione cavo	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
Lunghezza di spelatura	9 mm

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	0 °C
Max. temperatura di esercizio	60 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto min.	-20 °C
Temperatura di stoccaggio / trasporto max.	70 °C
relative humidity min.	5 %
relative humidity max.	95 %
Peso netto	110 g
Alimentazione ridondante	2 alimentazioni


Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	12 V
Tensione di esercizio max.	48 V

Dimensioni

Profondità	72 mm
larghezza	25 mm
Altezza	94 mm
Peso	110 g

Disegno tecnico



Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.040.0129.1	UMS 5-L
83.040.0130.1	UMS 5G-L

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2020	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	15.12.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
T 83.040.0129.1 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047321__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title
Teilespezifikation /
Component specification

WIENET IP SWITCH