
Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z2.803.6010.0

Borne para cable apantallado WST 8 / TS 35



Artículo Nº	Z2.803.6010.0
EAN	4049088252891
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Cromo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	1
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Tipo de conexión	conexión por cepo
Número de conexiones por piso	1

Datos técnicos

Longitud	52 mm
Anchura	18 mm
Altura	54 mm


Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por cepo
Tipo de conexión 1	conexión por cepo

Dibujo técnico

Verpackungseinheit: 10 Stück im Beutel
packaging unit: 10 pieces in a bag

montierter Zustand/mounted state
M 2:1



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. Index
	gezeichnet drawn	27.02.	Duetsch	Z2.803.6010.0 01K
Maßstab/Scale 1:1	geprüft checked	-	-	
	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: WST 8/ TS35

Benennung/Title: SHIELD CONNECTION TERMINAL BLOCK
SCHIRMANSCHLUSSKLEMME
Kabeldurchmesser 3mm - 8mm
cable-ø 3mm - 8mm

Z2803601000IK_2 CADW3027 Duetsch 2014-02-28T10:38:38 1.000

OU-MEE-08/91c