Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.040.0106.0

Interruttore IP WIENET UMS 8G



Nr. Art.	83.040.0106.0
EAN	4049088132742
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Tipo di montaggio	Guida DIN
Grado di protezione (IP)	IP50
Materiale della custodia	Metallo
Maneggevole	No
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	sì
Numero di porte 10/100 Mbps RJ45	0
LED diagnostici	Power/Linkstatus/Dati/Range dati
Ethernet 10 Gigabit	No
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45	8
Numero di porte 100 Mbps SC	0
Numero di porte 100 Mbps ST	0

Dati tecnici

Tipo di tensione	DC
Min. temperatura di esercizio	-10 °C
Max. temperatura di esercizio	70 °C
Alimentazione ridondante	2 alimentazioni

Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	9 V
Tensione di esercizio max.	48 V


Dimensioni

Profondità	95 mm
larghezza	30 mm
Altezza	120 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
78.999.4000.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	patch per cavo MOD ZBH RJ45 10 m	

Disegno tecnico



Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2015	Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	16.03.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.040.0106.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 035951__A01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

ⓐ 07.12.17	wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification IP-SWITCH / IP SWITCH wienet UMS 8G
Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet			
Änderung/ Revision			

83_040_0106_001K_2 CADW4033 Koetzner 2018-01-08T10:09:56 1.000