
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.704.9255.0

Borna de tierra WKFN 4 E/SL/35

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 4mm², anchura: 6 mm, color: verde-amarillo



Artículo Nº	56.704.9255.0
EAN	4015573767195
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	4 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	2
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	6 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión de cortocircuito	6 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	90,1 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo
Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm²

Máxima sección rígida del conductor	6 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	4 mm²
Desforrado del conductor	11 mm


Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor CSA	24-10 AWG


Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.261.1227.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 2	
Z7.261.1327.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 3	
Z7.261.1427.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 4	
Z7.261.1527.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 5	
Z7.261.1627.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 6	
Z7.261.1727.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 7	
Z7.261.1827.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 8	
Z7.261.1927.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 9	
Z7.261.2027.0	Peine de unión IVB WKF 4 - 10	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.312.9655.0	Tapa final APFN 4 E/35	
07.312.9655.7	Tapa final APFN 4 E/35 GRUEN	
07.312.9755.0	Partición TWFN 4 E/35	
04.242.6053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 6 / 10	

Dibujo técnico







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
/	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche: Farbe: grün/gelb colour: green/yellow	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr. 56.704.9255.0 01K	Index
/	/			Entworfen	15.03.	Bauer F.		
/	/			Geprüft	-	-		
/	/	Vol. mm³	Öfl. mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/	/							
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ
WKFN 4
E/SL/35

Benennung
SCHUTZLEITERETAGENKLEMME
fasis Pro Federkraftausführung 4mm²
earth terminal with spring clamp connection

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

5670492550 1K_4 CADKO20 Bauer 2004-03-15T14:48:15 1.000