

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.238.3064.4

Cable de conexión GST18I3KS-S 25H 30BR05

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Marrón



Artículo Nº	92.238.3064.4
EAN	4049088271854
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Asignación de polos con codificación en colores: negro (1), gris (2), marrón (3)
------	--

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 4
Resistencia de continuidad	20,92 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Marrón
Codificación del polo	1, 2, 3
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desfibrado del conductor	12 mm
Desfibrado de manguera	100 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H05Z1Z1-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	9,8 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre

Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i3
---	------------------

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	Sí
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	1,419 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	3 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18i3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18i3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18i3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18i3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18i3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18i3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18i3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18i3 ST WS	

