Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z7.282.2927.0

Puente de aislamiento IVBWK 6 - 9



Artículo Nº	Z7.282.2927.0
EAN	4015573157064
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones


ATEX

Datos técnicos

Datos generales

Color	Amarillo
número de espacios	7,95 mm
Número de abrazaderas	9
Método de montaje	Atornillable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión

Dibujo técnico



Teile-Nr. part nr.	Pol-zahl poles	L	l	Typ type
Z7.282.22MM.0	2	13,35	7,95	IVB WK 6-2
Z7.282.23MM.0	3	21,3	15,9	IVB WK 6-3
Z7.282.24MM.0	4	29,25	23,85	IVB WK 6-4
Z7.282.25MM.0	5	37,2	31,8	IVB WK 6-5
Z7.282.26MM.0	6	45,15	39,75	IVB WK 6-6
Z7.282.27MM.0	7	53,1	47,7	IVB WK 6-7
Z7.282.28MM.0	8	61,05	55,65	IVB WK 6-8
Z7.282.29MM.0	9	69	63,6	IVB WK 6-9
Z7.282.30MM.0	10	76,95	71,55	IVB WK 6-10
Z7.282.31MM.0	11	84,9	79,5	IVB WK 6-11
Z7.282.32MM.0	12	92,85	87,45	IVB WK 6-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur die gestrichelt gezeichneten Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document, use and communication of its contents not permitted without written authorization.

Freiheitstoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Änderung	Datum / Blatt	Buchstabe		Maßstab	2002	Tag	Name
	/			/	Entworfen	07.03.	Treschan
	/				Geprüft	-	
	/				Normgepr.	-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

Typ: IVB WK 6 -..

Benennung: VERBINDUNGSSTEG
jumper bar

Zeichnung Nr.: Z7.282.2227.0 01K | Index: T

Ersatz für

Z7282222701 CAM028 treschan 07.03.2002 14:19:33 1.000