Ficha técnica de producto

Artículo Nº 07.313.0055.0

Tapa final APFN 2,5 D2/2/35



Artículo Nº	07.313.0055.0
EAN	4015573835177
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos


Datos generales

Color	Gris
Tipo de tapa final	Sí
Tipo de partición	No
Grosor	1,5 mm
empotrable, cepo	Sí
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Longitud	85,05 mm

Dibujo técnico







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Farbe: grau ähnl. RAL 7032 colour: grey similar RAL 7032

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Öfl./Surf. mm²

2014 | Tag/Date | Name
gezeichnet/drawn | 20.03. | Treschan
geprüft/checked | - | -
Normgepr. Stand. check | - | -

Zeichnung Nr./Drawing No.: 07.313.0055.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: APFN 2,5 TKM D2/2

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
für/for WKFN 2,5 TKM 2/2/35
end plate

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document as well as the utilization and communication of its contents is not permitted unless expressly authorized. Offenders are liable to damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

0731300550001K_2 CADWIN3028 Treschan 2014-03-20T14:25:08 1.000

QU-MEE-01/14 -