

Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.232.1000.4

Cable de conexión GST18i3KSBS 15 10BR05

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Marrón



Artículo Nº	92.232.1000.4
EAN	4049088228049
Unidad de embalaje	50 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Nota

Nota	Asignación de polos con codificación en colores: negro (1), gris (2), marrón (3)
------	--

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 4
Resistencia de continuidad	12,2 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Marrón
Codificación del polo	1, 2, 3
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo de cableado	H05VV-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i3

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura continua del cable	70 °C
Componentes de aislamiento de temperatura continua	100 °C
Carga calorífica	0,544 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	1 m
----------------	-----

Accesorios

Artículo N°	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Buchsesteil, braun
female connector, brown

H05VV-F 3X1,5 SW
schwarz/black

Steckerteil, braun
male connector, brown

28,2
19,5
69,4
L ± 3%
Gesamtlänge/total length

69,4
19,5
28,4

Die Weitergabe sowie die Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

[illegible] wieland

Elektrische Verbindungen

GST1813
KSBS 15
BR05

Benennung/Title

KONFEKT | F I T U N G

Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection
250V AC 16A 1,5mm