Ficha técnica de producto

Artículo Nº 56.703.9055.0

Borna de tierra WKFN 2,5 SL/35

Borne de tierra con conexión por cepo para montaje en TS 35, sección: 2.5 mm², anchura: 5 mm, color: verde-amarillo



Artículo Nº	56.703.9055.0
EAN	4015573718333
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Verde/amarillo
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA666
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Con certificación ATEX "Ex e"	Sí
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	Sí

Datos técnicos

Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	47,1 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por cepo
Tipo de conexión 2	conexión por cepo

Mínima sección del conductor rígida	0,13 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,13 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	11 mm

Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	600 V
Sección del conductor CSA	24-12 AWG
Tensión CSA	600 V

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.280.6227.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 2	
Z7.280.6327.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 3	
Z7.280.6427.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 4	
Z7.280.6527.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 5	
Z7.280.6627.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 6	
Z7.280.6727.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 7	
Z7.280.6827.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 8	
Z7.280.6927.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 9	
Z7.280.7027.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 10	
Z7.280.7127.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 11	
Z7.280.7227.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 12	
Z7.280.7327.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Peine de unión IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Peine de unión IVBWKF 2,5- 20	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
04.343.8353.8	Protector con señal de aviso ADF.../4 GELB	
07.312.6755.0	Tapa final APFN 2,5 /35	
07.312.6855.0	Partición TWFN 2,5 /35	
05.564.3755.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 white	
05.564.3855.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 gray	
05.564.3955.0	Guías de entrada del cableado LEL 2,5/1 black	
04.242.5053.0	Tira de etiquetas 9705 A / 5 / 10	

Dibujo técnico





Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



Teile-Nr./part-nr.	Farbe/coulor	Typ/type
56.703.9055.0	grau/grey	WKFN 2,5/SL/35

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1
Werkstoff und Oberfläche: -
Vol. mm³ Dfl. mm²

	Name	Tag
Entworfen	Lunz S.	15.05.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

2003

Zeichnung Nr. 56.703.9055.0 01K
Index
Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
SCHUTZLEITERKLEMME
PE terminal

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung