Ficha técnica de producto

Artículo Nº 92.232.5010.1

Cable de conexión GST18I3K1BS 15W 50SW

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05V2V2-F, certificación cpr Eca, longitud total 5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro

Artículo Nº	92.232.5010.1
EAN	4015573692428
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	16 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 1
Resistencia de continuidad	58 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Negro
Marcaje de polos	L, N, PE
Color de la capota	Negro

Tipo

Sección nominal	1,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Tipo de cableado	H05V2V2-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	8,3 mm
Versión del cable	Hembra - macho
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	GST18i3 hembra
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i3

Material

Superfície final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	90 °C

Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	1,973 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	5 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Material de montaje GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Dibujo técnico

.F	Farbe colour	Codierung "X" Buchse female	Codierung "Y" Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	L PE N	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	N PE L	L PE N	schwarz black
.5	rot red	N PE L	L PE N	schwarz black

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express autorization is prohibited.



Kabel/cable H05 V2V2-F3G1,5
wärmebeständig 90°C / heat resistant 90°C
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
92.232.XX10.F	XX in dm-Schritten	92.232.1010.1 = 10dm/L= 1000mm	GST18I3K1BS 15W 10SW
U2.232.XX10.F	XX in m-Schritten	U2.232.1210.1 = 12 m/L=12000mm	GST18I3K1BS 15W X12SW

Typ/type: GST18I3K1BS 15W ..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Maßstab/Scale /	gezeichnet drawn	09.08.	Dütsch T.		92.232.0210.1 01K	
	geprüft checked	-	-			
	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

INSTALL.COUPLER
KONFEKT_LEITUNG
Buchse/female - Stecker/male 1.5qmm
Crimpversion K1 250V (90°C-Leitung/cable)

QU-PEM-08/91

92232021010 1K_4 CADW1043 duetsch 2007-08-09T08:51:56 1.000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig