product data sheet

item no. 07.312.7855.0

partition TWFN 2,5 E1/2/35

Partition for DIN rail terminal blocks type WKFN 2,5 E1/2..., color: grey



item no.	07.312.7855.0
EAN	4015573715950
order unit	10 piece(s)


certificates / approvals


technical data

general


color	grey
type of end plate	no
type of partition	yes
thickness	1.5 mm
snap in	yes
inflammability class of insulation material acc. with UL94	V0

technical drawing





M1 : 1



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe color	Type type
07.312.7855.0	grau, ähnl. RAL 7032 grey, similar to RAL 7032	TWFN 2,5 E1/2/35
07.312.7855.6	blau, ähnl. RAL 5012 blue, similar to RAL 5012	TWFN 2,5 E1/2/35 BL

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2012	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		19.07.	Schmitt J.
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 07.312.7855.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index / Datum / Blatt / Date / Sheet / Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

TRENNWAND
fasis PRO
partition plate

0731278550K_2 CADWIZ035 Schmitt 2012-07-19T08:25:20 1.000

OU-PEM-08/91b

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.