Ficha técnica de producto

Artículo Nº 54.003.7553.6

Borne de paso 9700 A / 5 S35 BLAU



Artículo Nº	54.003.7553.6
EAN	4015573208681
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	2,5 mm²
Color	Azul
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5 mm
Carcasa para aislamiento	PA66
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V2
Con certificación ATEX "Ex e"	No
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Bornes para instalaciones eléctricas	Sí

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	46,6 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Tipo de conexión 2	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm²
Máxima sección rígida del conductor	4 mm²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm²
Máxima sección del conductor multifilar	2,5 mm²
Desforrado del conductor	9 mm

Par de apriete del conductor	0,5 Nm


Datos técnicos UL/CSA

Sección del conductor UL	18-12 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	30 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	25 A

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
Z7.215.0227.0	Peine de unión 9703 / 5- 2	
Z7.215.0327.0	Peine de unión 9703 / 5- 3	
Z7.215.0427.0	Peine de unión 9703 / 5- 4	
Z7.215.0527.0	Peine de unión 9703 / 5- 5	
Z7.215.0627.0	Peine de unión 9703 / 5- 6	
98.300.0000.0	Carril DIN TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	
98.300.1000.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	
98.300.1800.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	
98.300.1900.0	Carril DIN TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	
98.360.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	
98.360.0004.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	
98.370.0000.0	Carril DIN TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	
98.370.1000.0	Carril DIN TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	
98.380.0000.0	Carril DIN TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	
07.310.3153.0	Tapa final 9701 / 6	
07.310.3153.6	Tapa final 9701 / 6 BLAU	
07.310.3453.0	Partición 9702 / 6	
07.310.3453.6	Partición 9702 / 6 BLAU	

Dibujo técnico



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer Part-number	Farbe colour
54.003.7553.0	grau /grey
54.003.7553.6	blau /blue
54.003.7553.8	gelb /yellow

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 2:1 | Werkstoff und Oberfläche:

	2004	Tag	Name
Entworfen	20.09.	Schmitt J.	
Geprüft	-	-	
Normgepr.	-	-	

Zeichnung Nr.: T 54.003.7553.0 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

9700A/
5 S 35

Benennung
DURCHGANGSKLEMME
mit Schraubanschluss / with screw connection
Modular terminal

Änderung | Datum / Blatt | Buchstabe

5400375530011K_4 CADW028 Schmitt 2004-09-27T021:11 1.000

QU-PEM-08/91