Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.031.0458.0

Connettore da pannello GST18I3L B1V PB04

gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello



Nr. Art.	92.031.0458.0
EAN	4015573613126
Quantità per ordine	100 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 5
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Blu plastello
Marcatura del polo	1, 2, 3

Dati di connessione

Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	diritto
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale


Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn
Carico di infiammabilità	0,031 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni


Lunghezza	24 mm
larghezza	28,2 mm
Altezza	13 mm


Disegno tecnico

Schnitt A-A
cross section



Farbe: pastellblau ähnlich RAL 5024
colour: Pastel blue similar RAL 5024





Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit CE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab 2:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr. 92.031.0458.0 01K	Index a
	/			Entworfen	12.05.	Schmitt J.		
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
	/							
a	25.06.2013/	wieland Elektrische Verbindungen		Typ GST18I3L B1V PB04		Benennung BUCHSENTEIL female connector 250V AC 20A (a)		
Buchstabe	Datum / Blatt							
Änderung								

92031045903K_2 CADM3030 Lunz 2013-06-25T04:49:39 1.000