Ficha técnica de producto

Artículo Nº G3.432.0403.5

Cable de conexión GST18I3K1-S 25G 40RT03

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Rosa salmón

Artículo Nº	G3.432.0403.5
EAN	4049088130373
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Corriente Asignada	20 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	2
Codificación mecánica	Code 3
Resistencia de continuidad	27,76 mOhm
Con cierre	Auto-bloqueo (desbloqueo con herramienta)
Color de codificación	Rosa salmón
Codificación del polo	L, N, PE
Color de la capota	Rosa salmón

Tipo

Sección nominal	2,5 mm²
Grado de protección (IP)	IP40
Desforrado del conductor	9 mm
Desforrado de manguera	35 mm
Preparación del final del conductor	Punteras soldadas por ultrasonidos
Tipo de cableado	H07RN-F
Color del cable	Negro
Diámetro del cable máx.	11,6 mm
Versión del cable	Macho - extremo libre
Tipo de cableado	Cable de conexión
Tipo de conector en un extremo del cable	Extremo libre
Tipo de conector en el otro extremo del cable	Conector GST18i3
Apantallado	No

Material

Superficie final	Zincado
Libre de halógenos	No
Temperatura contínua del cable	60 °C
Componentes de aislamiento de temperatura contínua	100 °C
Carga calorífica	3,72 kWh/St
Certificación CPR	Eca

Dimensiones

Longitud total	4 m

Accesorios

Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.587.3156.0	Bloqueo (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Bloqueo (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Marco de montaje GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Tapón GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Tapón GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Tapón GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Tapón GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Tapón ST18/3B + GST18I3 ST WS	