Product data sheet

Item No. 02.125.1600.0


Crimp contact female TR 8113 BK

Crimp contacts for pluggable terminal strip, clamping range 0.5-1.0 mm², as tape

Item No.	02.125.1600.0
EAN	4015573604902
Order Unit	4000 Piece(s)

Certificates / Approvals

Technical drawing



These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

= Bandware / tape reeled

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	a	Drahtgröße wire-size	Isolations-Ø
02.125.1629.0	CuSn	vorverzinnt tin	5,5	0,5 - 1,0 □	1,4 - 2,3
# 02.125.1600.0					
02.125.1729.0	CuSn	vorverzinnt tin	5,8	1,5 - 2,5 □	1,4 - 3,1
# 02.125.1700.0					

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 5:1

	2008	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		04.08.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 02.125.1600.0 01K
Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title
FEDERKONTAKT
spring contact

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

02125160001K_4 CADW1042 Schmitt 2008-08-04T09:16:16 1.000

QU-PEM-08/91