

Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.125.1729.0

Crimpkontakt Buchse 8113 BK

Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste,
Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm², Einzelkontakte

Art. Nr.	02.125.1729.0
EAN	4015573604933
Bestelleinheit	1000 Stück

Zulassungen

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">these dimensions will be especially checked at delivery</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">only inspection dimensions</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">with $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use</div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">these dimensions will be especially checked at delivery</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">only inspection dimensions</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="font-size: 0.8em;">with $\varnothing$ marked dimensions are only valid for internal use</div> </div> </div> </div>		<div style="font-size: 0.8em;"> Weieland nach: Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. </div>																																																						
<div style="font-size: 0.8em;"> Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausdrücklich Prüfgröße mit $\varnothing$ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig </div>	<div style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;"># = Bandware / tape reeled</div> <div style="font-size: 1.2em;">Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</div>																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Teile-Nr. part number</th> <th style="width: 15%;">Material</th> <th style="width: 15%;">Oberfläche surface</th> <th style="width: 10%;">a</th> <th style="width: 15%;">Drahtgröße wire-size</th> <th style="width: 30%;">Isolations-$\varnothing$</th> </tr> <tr> <td>02.125.1629.0</td> <td>CuSn</td> <td>vorverzinnt</td> <td rowspan="3">5,5</td> <td rowspan="3">0,5 - 1,0[□]</td> <td rowspan="3">1,4 - 2,3</td> </tr> <tr> <td>02.125.1600.0</td> <td></td> <td>tin</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>02.125.1729.0</td> <td>CuSn</td> <td>vorverzinnt</td> <td rowspan="3">5,8</td> <td rowspan="3">1,5 - 2,5[□]</td> <td rowspan="3">1,4 - 3,1</td> </tr> <tr> <td>02.125.1700.0</td> <td></td> <td>tin</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td> </td> </tr> </table>	Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	a	Drahtgröße wire-size	Isolations- $\varnothing$	02.125.1629.0	CuSn	vorverzinnt	5,5	0,5 - 1,0 [□]	1,4 - 2,3	02.125.1600.0		tin				02.125.1729.0	CuSn	vorverzinnt	5,8	1,5 - 2,5 [□]	1,4 - 3,1	02.125.1700.0		tin				<div style="font-size: 0.8em;"> Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 0.8em;"> <div> Freitoleranz nach General tolerance </div> <div> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </div> <div> ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! </div> </div>																									
Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	a	Drahtgröße wire-size	Isolations- $\varnothing$																																																			
02.125.1629.0	CuSn	vorverzinnt	5,5	0,5 - 1,0 [□]	1,4 - 2,3																																																			
02.125.1600.0		tin																																																						
02.125.1729.0	CuSn	vorverzinnt	5,8	1,5 - 2,5 [□]	1,4 - 3,1																																																			
02.125.1700.0		tin																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">/</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width: 10%;">2008</td> <td style="width: 10%;">Tag/Date</td> <td style="width: 10%;">Name</td> <td style="width: 20%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width: 10%;">Index</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>04.08.</td> <td>Schmitt J.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; font-size: 1.2em;">02.125.1600.0 01K</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td>Montage/ Slewing, check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td>Maßstab/Scale</td> <td colspan="5" style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td>5:1</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>	/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index	/			gezeichnet drawn	04.08.	Schmitt J.	02.125.1600.0 01K		/			geprüft checked	-	-	/			Montage/ Slewing, check	-	-	/		Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm					/		5:1						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">/</td> <td style="width: 10%;">Vol.</td> <td style="width: 10%;">mm³ Off./Surf.</td> <td style="width: 10%;">mm³</td> <td style="width: 20%;">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		/	Vol.	mm ³ Off./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -	/				
/		Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																	
/			gezeichnet drawn	04.08.	Schmitt J.	02.125.1600.0 01K																																																		
/			geprüft checked	-	-																																																			
/			Montage/ Slewing, check	-	-																																																			
/		Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																					
/		5:1																																																						
/	Vol.	mm ³ Off./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -																																																				
/																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">/</td> <td style="width: 10%;">Index</td> <td style="width: 10%;">Datum / Blatt Date / Sheet</td> <td style="width: 10%;">Änderung/Revision</td> </tr> <tr> <td>/</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision	/				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20%; text-align: center; font-size: 1.5em;">wieland</td> <td style="width: 20%;">Type</td> <td style="width: 40%;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">FEDERKONTAKT</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Elektrotechnik Verbindungen</td> <td style="text-align: center;">spring contact</td> </tr> </table>			wieland	Type	Benennung/Title				FEDERKONTAKT			Elektrotechnik Verbindungen	spring contact																																		
/	Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision																																																					
/																																																								
	wieland	Type	Benennung/Title																																																					
			FEDERKONTAKT																																																					
		Elektrotechnik Verbindungen	spring contact																																																					