fiche produit

article n° 75.456.0653.1

module de connexion FCS 16 5 SI SA M25 XF

article n°	75.456.0653.1
EAN	4049088651922
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

données de connexion

nombre de pôles	5
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de terminaison (câble rond)	connecteur de pénétration
type de connection bus d'énergie	connexion à vis
nombre de sorties	1
type de sortie	
section de conducteur souple	1,5 mm² - 16 mm²

données mécaniques

matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	noir
sans halogène	oui
classe de protection (IP)	IP65
type de montage	structure

caractéristiques électriques

tension nominal	690 V
courant nominal	63 A
type de tension pour la tension d'alimentation	AC

dimensions

longueur	218 mm
largeur	84 mm
hauteur de montage	146 mm

accessoires

article n°	type	description
05.505.0253.1	écrou M25 x 1,5	

Z5.507.1453.1	passage de câble pour vis M25 x 1,5 9 - 16	
Z5.507.1553.1	passage de câble pour vis M25 x 1,5 13 - 18	

dessin technique









Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:2

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.05.2023	Lunz S.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.0653.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type: FCS 16 5 SI SA M25 XF

Benennung/Title:

ANSCHLUSSMODUL

connection module

für podis 5G16 / for podis 5G16

2023-07-12 09:32:53 1.000

01-QU-RD-32/21