Data sheet del prodotto

Nr. Art. 75.456.0753.1

Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32 XF



Nr. Art.	75.456.0753.1
EAN	4049088651939
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Dati di connessione

Numero di poli	5
Numero di punti morsetti per polo	1
Tipo di attacco del cavo tondo	Connessione a perforazione di isolante
Tipo di attacco del bus di energia	attacco a vite
Numero di uscite	1
Tipo di uscita	Per pressacavo M25
Sezione cavo flessibile con puntalini	1,5 mm² - 16 mm²

Dati meccanici

Materiale della custodia	Poliammide
Colore della custodia	Nero
Privo di alogeni	sì
Grado di protezione (IP)	IP65
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie

Dati elettrici

Tensione nominale	690 V
Corrente nominale	63 A
Tipo di tensione dell'alimentazione	AC

Dimensioni

Lunghezza	218 mm
Spessore	84 mm
Altezza montaggio	146 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.505.0353.1	Controdado M32 x 1,5	


Z5.507.1653.1	Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Pressacavo M32 x 1,5 15 - 21	


Disegno tecnico


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig









Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
/		gezeichnet drawn	16.05.2023	Lunz S.	75.456.0753.1 13K	
/	Maßstab / Scale 1:2	Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm	
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/	wieland	Type FCS 16 5 SI SA M32 XF	Benennung/Title ANSCHLUSSMODUL connection module für podis 5G16 / for podis 5G16			
Index / Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung / Revision						

2023-07-18 09:45:57 1.000

01-QU-RD-32/21