Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.232.2050.1

Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15C 20SW

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe di infiammabilità Cca s1 d1 a1, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero



Nr. Art.	92.232.2050.1
EAN	4049088403644
Quantità per ordine	40 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 1
Resistenza di contatto	23,8 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Nero
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05Z1Z1-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	8 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i3
Esecuzione lato 2	Spina GST18i3

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	sì
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	0,805 kWh/St

Classe di infiammabilità	Cca s1 d1 a1

Dimensioni

Lunghezza totale	2 m

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Materiale per il montaggio GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	