Ficha técnica de producto

Artículo Nº 83.041.0300.1

# Router LAN-to-LAN WIENET LAN ER300 GLOBAL

Router industrial wieNET ER300 2xRJ45 LAN to LAN - GLOBAL




| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 83.041.0300.1 |
| EAN | 4049088653902 |
| Unidad de embalaje | 1 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

c UL US LISTED

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Método de montaje | Carril DIN (top hat rail) |
| Grado de protección (IP) | IP30 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Puerto 1 | ETH |
| Puerto 2 | ETH |
| Indicador de estado del LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |

**Circuito de alimentación**

| | |
|---|---|
| Tipo de tensión | CC |
| Tensión mínima de funcionamiento | 10 V |
| Tensión máxima de funcionamiento | 30 V |
| Consumo máx. de energía | leer 5,8 W |


**Dimensiones**

| | |
|---|---|
| Profundidad | 31,2 mm |
| Anchura | 129 mm |
| Altura | 94 mm |
| Peso | 455 g |

## Accesorios

| Artículo Nº | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| F0.000.0031.8 | Adaptador MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | Adaptador de PC con S7-200/300/400 over TCP/IP. hasta 32 conexiones PROFIBUS, Alimentación a 24 V DC |

Dibujo técnico




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1

| | |
|---|---|
| Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.<br>Additional data see CATALOG or eCatalog. | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com |

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

| | | | |
|---|---|---|---|
| Freitoleranz nach<br>General tolerance | CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD-Drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung:<br>First Use: | Blatt:<br>Sheet: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstoff/ Material | 2022 | Tag/ Date | Name |
| Maßstab/Scale | gezeichnet<br>drawn | 19.10. | Koetzner |
| Elektronische Freigabe<br>Electronic Release | | | |

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.041.0300.1 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047971__01K.DCD
Ersatz für/ Replacement for:

| | | |
|---|---|---|
| Index / Datum/ Blatt<br>Date/ Sheet | wieland | Type |
| Änderung/ Revision | | Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification<br>WIENET LAN ER300 GLOBAL |

2022-12-13 11:05:17 1.000