Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.931.5353.0

Connettori GST18I3S B1 ZR2 GR01

gesis® CLASSIC Connettori, Numero di poli 3, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 10,5 - 14,5 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia

Nr. Art.	92.931.5353.0
EAN	4049088273582
Quantità per ordine	50 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Serracavo	sì
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura del polo	L, N, PE
Colore della custodia con serracavo	Nero
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	7032

Dati di connessione

Diametro cavo max.	14,5 mm
Diametro cavo	10,5 mm
Sezione cavo rigido	4 mm²
Sezione cavo rigido 2 (min)	0,75 mm²
Sezione cavo flessibile max.	4 mm²
Sezione cavo flessibile 2 (min)	0,75 mm²
Attacchi per polo	1

Esecuzione

Esecuzione	Presa
Tipo di attacco	attacco a vite
Grado di protezione (IP)	IP40
Nota per il tipo di attacco	Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	sì
Materiale del contatto	CuZn

Carico di infiammabilità	0,109 kWh/St
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	stagnato

Dimensioni

Lunghezza	77,5 mm
larghezza	32 mm
Altezza	17 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	Telaio di montaggio GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Coperchio di protezione GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Coperchio di protezione GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS	

Montaggio

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
92.032.3358.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 WS	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 1, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.0058.0	Connettore da pannello GST18I3L S1V WS	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 1, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,026 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.3458.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 GR01	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 2, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,039 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.0158.0	Connettore da pannello GST18I3L S1V GR01	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 2, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,026 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.3658.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 RT03	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo L, N, PE, Codifica meccanica Codice 3, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.3858.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 BR05	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Marrone, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica Codice 4, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto

		CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.0658.0	Connettore da pannello GST18I3L S1V BR05	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Marrone, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica Codice 4, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,026 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm
92.232.1000.3	Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15 10GR01	gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.232.1003.3	Cavo preconfezionato GST18I3K1B- 15 10GR01	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.297.1003.0	Cavo preconfezionato GST18I3KSB- 15 10TR01	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso
92.232.1004.3	Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 15 10GR01	gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
92.032.0358.0	Connettore da pannello GST18I3L S1V GN07	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo 1, PE, 2/N, Codifica meccanica Codice 7, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,027 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.3558.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 GN07	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto verde, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo 1, PE, 2/N, Codifica meccanica Codice 7, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.0558.0	Connettore da pannello GST18I3L S1V TB06	
92.032.3958.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 TB06	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica Codice 6, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.3758.0	Connettore da pannello GST18I3S S1 PB04	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Componente installazione/connettore spina, Direzione plug-in diritto, Sezione cavo flessibile con puntalini 0,75 mm² - 4 mm², Sezione cavo rigido 0,75 mm² - 4 mm², Marcatura del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica Codice 5, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,038 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 31,5 mm, Altezza 19,5 mm, larghezza 28,2 mm
92.032.0458.0	Connettore da pannello GST18I3L S1V PB04	gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Connettore a saldare, vertical, without fastening flange, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu plastello, Grado di protezione (IP) IP20, Tipo di componente installato Attacco a saldare, Direzione plug-in diritto, Marcatura del polo 1, 2, 3, Codifica meccanica Codice 5, Materiale della custodia Poliammide, Privo di alogeni sì, Carico di infiammabilità 0,026 kWh/St, Materiale del contatto CuZn, Trattamento superficie stagnato, Grado di inquinamento 2, Tensione nominale di tenuta 4 kV, Lunghezza 24 mm, Altezza 13 mm, larghezza 28,2 mm