Ficha técnica de producto

Artículo Nº Z7.282.6529.0

Peine de unión IVB WKN 6TK-5



Artículo Nº	Z7.282.6529.0
EAN	4015573992498
Unidad de embalaje	10 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Amarillo
número de espacios	8 mm
Número de abrazaderas	5
Método de montaje	Atornillable
Aislado	Sí
Tipo	Puente de unión

Dibujo técnico



Teile-Nr. part-no.	Polzahl poles	L	T
Z7.282.6229.0	2	13,80	7,95
Z7.282.6329.0	3	21,75	15,90
Z7.282.6429.0	4	29,70	23,85
Z7.282.6529.0	5	37,65	31,80
Z7.282.6629.0	6	45,60	39,75

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz noch
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: -
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: 2:1

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		13.09.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T Z7.282.6229.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: IVB WKN 6TK ...

Benennung/Title
VERBINDUNGSSTEG
mit Schraube
jumper bar with screw

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

Z7282622901K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-16T08:50:35 1.000

QU-PEM-08/91b