





A Weiergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
 C These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 With /E marked dimensions are only valid for internal use
 D Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
 F



Varianten / Variants



65 73.358.4035.5 55	M40 BAS GOT GD 16HM32 M25 A5	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
65 73.358.4035.4 55	M40 BAS GOT GD 16HM32 A4 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.358.4035.3 55	M40 BAS GOT GD 16HM32 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
65 73.358.4035.2 55	M40 BAS GOT GD 16HM32 A2 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
65 73.358.4035.1 55	M40 BAS GOT GD 16HM32 A1 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
65 73.358.4035.0 55	M40 BAS GOT GD 16HM32 A0 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN ISO 2768-m	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1 Verwendung: First Use:
		Tag/Date	Name
		gezeichnet drawn	11.08.2014 Treschan
		Maßstab / Scale	Elektronische Freigabe Electronic Release
		1:1	
		Vol.	mm ³ Dfl./Srf. mm ²
		Ersatz für / Replacement for:	
		Type	Benennung/Title
a	16.05.2022 /	revos	GEHAEUSEOBERTEIL
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	BASIC	Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich HOOD size 16H-cable outlet 1xM25/M32/M40 side
Änderung / Revision			

Hinweis / note:
 1 Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen.
 Marking tag carrier position is depending of the mould design.