Data sheet del prodotto

Nr. Art. 83.041.0140.1

Mobile LTE Router LR140 EMEA



Nr. Art.	83.041.0140.1
EAN	4049088650291
Quantità per ordine	1 Pezzo

Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Sezione cavo (min)	1,5mm²(AWG16)
Sezione cavo (max.)	0,14mm²(AWG26)
Tipo di montaggio	Guida DIN
Posizione installazione	a scelta
Grado di protezione (IP)	IP30
Materiale della custodia	Metallo
Porta 1	ETH
Ethernet	sì
Power over Ethernet	No
Fast Ethernet	sì
Gigabit Ethernet	No
Visualizzazione LED	PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM

Circuito di alimentazione

Tipo di tensione	DC
Tensione di esercizio min.	10 V
Tensione di esercizio max.	48 V
Corrente in ingresso max.	0,4 A
Consumo di potenza max.	leer 2 W

Dimensioni


Profondità	95 mm
larghezza	103 mm
Altezza	25 mm
Peso	300 g

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
F0.000.0053.8	Accessori Router DIN RAIL CLIP LR/ER MET	

F0.000.0035.1	Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT.	
F0.000.0035.2	Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT.	
F0.000.0037.6	Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT.	
F0.000.0037.8	Antenna WIENET ANTENNE 15872V2 PANEL ANT.	
F0.000.0031.8	Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact	

Disegno tecnico



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

01-QU-RD-31/21

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2022	Tag/ Date	Name
	gezeichnet drawn	28.09.	Koetzner
Elektronische Freigabe Electronic Release			

Maßstab/Scale

Zeichnung Nr./ Drawing No.
83.041.0140.1 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 047891__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification
Änderung/ Revision			WIENET LTE LR140 EMEA

wieland

2022-11-25 08:26:05 1.000