Ficha técnica de producto

Artículo Nº 75.456.0753.1

Módulo de conexión FCS 16 5 SI SA M32 XF



Artículo Nº	75.456.0753.1
EAN	4049088651939
Unidad de embalaje	1 Pieza (s)

Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos de conexión

Número de polos	5
Número de posiciones de la borna por polos	1
Tipo de terminación (cable redondo)	Conexión por perforación del aislante
Tipo de conexión del bus de energía	conexión por tornillo
Número de salidas	1
Tipo de salida	para prensaestopas M25
Sección del conductor semirígido	1,5 mm² - 16 mm²

Datos mecánicos

Material de la carcasa	Poliamida
Color de la carcasa	Negro
Libre de halógenos	Sí
Grado de protección (IP)	IP65
Método de montaje	Montaje en superfície

Datos eléctricos

Tensión Asignada	690 V
Corriente Asignada	63 A
Tipo de tensión de alimentación	CA

Dimensiones


Longitud	218 mm
Anchura de montaje	84 mm
Altura de montaje	146 mm


Accesorios


Artículo Nº	Tipo	Descripción
05.505.0353.1	Tuerca M32 x 1,5	


Z5.507.1653.1	Prensaestopas M32 x 1,5 18 - 25	
Z5.507.1753.1	Prensaestopas M32 x 1,5 15 - 21	

Dibujo técnico









Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With JE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

gezeichnet / drawn: Tag/Date 16.05.2023, Name Lunz S.

Maßstab / Scale: 1:2

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 75.456.0753.1 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: FCS 16 5 SI SA M32 XF

Benennung/Title: ANSCHLUSSMODUL
connection module
für podis 5G16 / for podis 5G16

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

2023-07-18 09:45:57 1.000

01-QU-RD-32/21